

隱形眼鏡眼膜氣泡檢測

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號

03-6573830 / 03-6573834

websales@huirong.com.tw




輝榮創研有限公司

測試環境

硬體配置


- 相機：
 - 晶片尺寸：1/1.8" (7.2 x 5.4mm)
 - 快門類型：Global Shutter
 - 輸送帶(動態檢測)需要全局快門
- 鏡頭：HR230-2528
 - 工作距離：110mm
 - 視野範圍：37.5 x 28mm
- 光源：特殊光場設計，凸顯氣泡瑕疵
 - 聯繫我們獲得更多資訊 websales@huirong.com.tw
- 軟體：優化計算使檢測更快更準確



HuiRong

輝榮創研有限公司



實際檢測結果



HuiRong

輝榮創研有限公司

實際檢測結果



HuiRong

輝榮創研有限公司