

塑膠片雜質檢測

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號

03-6573830 / 03-6573834

websales@huirong.com.tw




輝榮創研有限公司


測試環境

硬體配置：

- 相機：
 - 晶片尺寸：2/3" (8.45 x 7.07mm)
 - 快門類型：全局快門
 - 規劃在設備上吋動拍攝(動態拍攝)
- 鏡頭：HRH08-110CTV2
 - 倍率：0.8x
 - 視野：10.6 x 8.83mm
 - 工作距離：110mm
- 光源：
 - 特殊光場設計，將塑膠片上黑白雜質顯現
 - 聯繫我們獲得更多資訊 websales@huirong.com.tw
- 軟體：優化彩色色階，使檢測更快更準





實際檢測結果



HuiRong

輝榮創研有限公司

過濾小的雜質，只抓取大的雜質



HuiRong

輝榮創研有限公司